




85422101



Mecanismo variador universal, 2 canais (red)

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Material Metal
Plástico

Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 33,20 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

Iluminação

Lâmpada LED regulável de 230 V. 12 - 40 W

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Texto

Princípio de regulação da intensidade luminosa Configuração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática)
Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Entrada de extensão Com 2 entradas de extensão para botão de pressão (contacto NA), operação de superfície única

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim