



HFD440

## Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 4P NH2 400 A

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 400 A |
|-----------------|-------|

#### Architektura

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Liczba biegunów             | 4                       |
| Element sterujący/obsługowy | Napęd obrotowy na drzwi |

#### Napięcie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 800 V |
|---------------------------------|-------|

#### Moc

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 229,60 W |
|----------------------------------------------|----------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP00 |
|------------------------------------|------|

#### Bezpiecznik

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH2 |
|---------------------------------|-----|

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 240 mm |
| Szerokość | 325 mm |

#### Moc

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 57,40 W  |
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1     | 263000 W |

#### Pokrywa, drzwi

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
|--------------------------|-----|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |