



VR12129005

### Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Oui |

##### Dimensions

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Profondeur de montage                          | 84 mm  |
| Diamètre d'installation                        | 306 mm |
| Diamètre extérieur                             | 325 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 12 mm  |

##### Configuration

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Taille de l'installation (installations sous le sol) | R12 |
|------------------------------------------------------|-----|

##### Installation, montage

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Oui |
| Adapté à un usage extérieur                      | Non |
| Compatible avec l'installation sur faux plancher | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | Non |

##### Notice

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

##### Matière

|          |                |
|----------|----------------|
| Matériau | Polyamide (PA) |
|----------|----------------|

##### Conditions d'utilisation

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 5 kN |
|-------------------------------------------------------------------|------|

##### Couvercle, porte

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Matériau du couvercle | Polyamide (PA) |
|-----------------------|----------------|

##### Conditions d'utilisation

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 3 kN |
|---------------------------------------------------|------|

##### Fonctions

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Compatible avec les goulottes sous le plancher | Oui |
|------------------------------------------------|-----|

##### Forme

|       |      |
|-------|------|
| Forme | Rond |
|-------|------|

##### Textes

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Sortie de câble | Avec sortie de câble dans le couvercle |
|-----------------|----------------------------------------|

##### Matière

|          |              |
|----------|--------------|
| Couleur  | Noir intense |
| Code RAL | 9005         |

##### Raccordement

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles                  | 1  |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 12 |

##### Équipement

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 12 |
| Nombre de boîte d'appareillage            | 3  |

##### Sécurité

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Classe de protection (IP)                 | IP20 |
| Résistance aux chocs IK                   | IK08 |
| Indice de protection IP en état inutilisé | IP30 |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Photos | dessins**

