



HFD425

### Inter. secciona. fusível 4x250A (NH1)

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

##### Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Tipo de orgão de comando	Controlo rotativo remoto na porta
--------------------------	-----------------------------------

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	750 V
---------------------------------	-------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	164,40 W
--------------------------------	----------

##### índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

##### Fusível

Dimensão do fusível	NH1
---------------------	-----

##### Dimensões

Altura	195 mm
--------	--------

Largura	294 mm
---------	--------

##### Potência

Potência dissipada por polo	41,10 W
-----------------------------	---------

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	164000 W
--	----------

##### Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----