



WH50820200A



kallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Type de connection / prise   | Borne à vis |
| Type de connecteur/prise USB | USB         |

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 60 mm |
| Largeur                              | 60 mm |
| Profondeur                           | 52 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 45 mm |

**Equipement**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 4 |
|-------------------|---|

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Avec fusible fin               | Non |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |

**Matière**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Code RAL              | 9016        |
| Finition              | Mat         |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |

**Tension**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tension d'entrée  | 230 - 230 V |
| Tension de sortie | 5 - 5 V     |

**Courant électrique**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Courant de sortie | 2400 mA |
|-------------------|---------|

**Textes**

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Connecteurs / Douilles | Avec 4 prises USB type A                                                    |
| Fusible                | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
| Protection             | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels                   |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|