



ETC463

Magneetschakelaar 63 A met handbediening + auto reset, 4 maak, 230 V AC 50Hz

Technische eigenschappen

Aansluiting

Soort contact 4 maak

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Capaciteit

Aantal modules 3

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 4000 V

Nominale isolatiespanning U_i 440 V

Nominale spanning U_e 400 - 400 V

Stuurspanning AC 230 - 230 V

Stuurspanning DC 0 - 0 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Gebruik

Gebruikerscategorie AC-7a/AC-7b

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen 100000

Elektrische levensduur in aantal cycli 30000

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder I_N 21,50 W

Verbruik bij inkomen 62,50 VA

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 54 mm

Diepte 64 mm

Aansluiting

Aantal contacten 4

Samenstelling

Aantal maakcontacten 4

Aantal verbreekcontacten 0

Met schakelaar voor handbediening Ja

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 16 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 25 mm²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja