
Tehnički list proizvoda
HAE410



HAE410

Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 100A, DIN/mont.ploča, vidno isključenje

Tehničke karakteristike

Električna struja	
Nazivna struja In	100 A
Prihvatljivi iznos struje AC21	100 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B	100 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	100 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija A	100 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B	100 A
Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3	7 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 60947	4 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw IEC 60947	4 kA
Arhitektura	
Tip pola	4P
Broj polova	4
Veza	
Presjek krutog provodnika	70 mm²
Presjek fleksibilnog vodiča	70 mm²
Napon	
Nazivni izolacijski napon Ui	800 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V
Nazivni radni napon Ue	380 - 415 V
Snaga	
Gubitak snage po polu na In	3 W
Rasipanje snage pri IN	12 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	65000 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23	45000 W
Oprema	
Motorni pogon opcionalan	Ne
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	0
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-20 - 70 °C
Poklopac, vrata	
Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
Sigurnost	
Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Arhitektura	
Kontrolni/radni element	Kratka okretna tipka
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Funkcije	
Je višepoložajni prekidač	Ne
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde	Ne
Verzija kao glavni prekidač	Da
Verzija kao prekidač za održavanje/servis	Da
Verzija kao sigurnosni prekidač	Da
Verzija kao kompaktni isklopni prekidač	Da

Kapacitet

Broj modula	7,71

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	4 - 4,4 Nm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka

Dimenzije

Visina	84 mm
Širina	135 mm
Dubina	132 mm

Održivost

REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

