



LNH1224MK

**Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt izol. gG 224A 500 VAC**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH1
---------------------------------	-----

Charakterystyka bezpiecznika	gG
------------------------------	----

**Napięcie**

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	500 - 500 V
--	-------------

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz	500 - 500 V
----------------------------------	-------------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	224 A
-----------------	-------

**Warunki użytkowania**

Izolowany	Tak
-----------	-----

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	120 kA
--	--------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	19 W
--	------

**Wymiary**

Wysokość	55 mm
----------	-------

Szerokość	135 mm
-----------	--------

Głębokość	30 mm
-----------	-------

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----