




29536084



## Q.x - Sinaliz. LED branco, alumínio

### Características técnicas

#### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 230 V |
|----------------|-------|

#### Potência

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Potência consumida | 1 W |
|--------------------|-----|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Iluminação

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo de lâmpada | LED |
|-----------------|-----|

#### Materiais

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cor        | Alumínio          |
| Código RAL | 9006              |
| Acabamento | Aveludado         |
| Material   | Metal<br>Plástico |
| Tratamento | Envernizado       |

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 70 mm |
| Largura      | 70 mm |
| Profundidade | 50 mm |

#### Ligações

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Secção transversal de condutores | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------|-----------------------------|

#### Conectividade

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem com garras<br>Ligação com parafuso |
|------------------|---------------------------------------------|

#### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Textos

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Iluminação | Cor branca clara e fria                    |
| Etiqueta   | Folhas com gravação de símbolos inseríveis |
| Impressão  | Sem gravação                               |

#### Adequado para

|            |  |
|------------|--|
| Berker Q.x |  |
|------------|--|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |