



SRA02005

**Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 200/5A 2,5VA Classe 1**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

Classe de précision

1

**Puissance**

Puissance

2.50 VA

Puissance dissipée totale sous IN

2.20 W

**Dimensions**

Hauteur

70 mm

Largeur

49.50 mm

Profondeur

30 mm

Hauteur de l'ouverture

20 mm

Largeur de l'ouverture

29.50 mm

**Connectivité**

Type de connection / prise

Borne à vis

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Tension**

Tension assignée d'isolement

3000 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-40 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 40 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple

1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP10

**Courant électrique**

Courant Max au primaire

200 A

Courant Max au secondaire

5 A

**Installation, montage**

Montage

Rail DIN  
Platine de fixation

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui