



BR652101D9016

**Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm in verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	210 mm
Länge	2000 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	80 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	12480 - 12480 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	23
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	50

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateneinbau
--------------------------------	--

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Verkehrsweiss
RAL Nummer	9016

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP40

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Ausstattung**

Mit Kabelhalteklemme	Nein
Mit Schutzfolie	Ja

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

