



FWU72M2

FW enc. IP30 PO a.1100 I.550, 182M

Características técnicas

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar Parede oca

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	7
Número de filas	7
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

Capacidade

Número de módulos	182
-------------------	-----

Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
--	-----

Dimensões

Altura	1153 mm
Largura	603 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	1102 mm
Largura incorporada	560 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
-----------------------------	---

Dimensões

Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	26

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho
A porta/tampa é transparente	Não

Conexão

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----