




HFD316

### Interrupteur combiné fusible 3P - 160 A - T00

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

##### Architecture

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nombre de pôles           | 3                           |
| Type d'organe de commande | Commande déportée sur porte |

##### Tension

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension assignée d'isolement | 750 V |
|------------------------------|-------|

##### Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 64.80 W |
|-----------------------------------|---------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP00 |
|-------------------------|------|

##### Fusible

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Taille de l'élément fusible | NH00 |
|-----------------------------|------|

##### Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 162 mm |
| Largeur | 148 mm |

##### Puissance

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée par pôle à In  | 21.60 W  |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC1 | 105000 W |

##### Cache, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |