




HFD312

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3X125A

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 125 A |
|------------------|-------|

#### Αρχιτεκτονική

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 3 |
|---------------|---|

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας | Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας |
|------------------------------|------------------------------------------|

#### Τάση

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$ | 750 V |
|-------------------------------|-------|

#### Ισχύς

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$ | 60,90 W |
|---------------------------------------------------|---------|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP00 |
|---------------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Μέγεθος ασφάλειας | NH00 |
|-------------------|------|

#### Διαστάσεις

|      |        |
|------|--------|
| Ύψος | 162 mm |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Πλάτος | 148 mm |
|--------|--------|

#### Ισχύς

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$ | 20,30 W |
|---------------------------------------------------|---------|

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 | 82000 W |
|----------------------------------------------------|---------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Δυνατότητα κλειδώματος | Ναι |
|------------------------|-----|

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
|-------------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|