



VH48NA

Kleinv.,Volta,HWV,4x12PLE,IP30,Version Schweiz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Montage auf	Hohlwand
-------------	----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	27 W
---	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	4
---------------------	---

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	48
---------------	----

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	96
---	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	755.50 mm
------	-----------

Breite	348 mm
--------	--------

Tiefe	98 mm
-------	-------

Einbauhöhe	721 mm
------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	314 mm
--------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	89 mm
-------------	-------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiss
-------	-----------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Produktdatenblatt

VH48NA

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----