




SRB00605

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 60/5 1,5VA kl.1 nieleg. wielk. BG115

Właściwości techniczne

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Moc

Moc	1,50 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	49,50 mm
Głębokość	50 mm
Wysokość otwarcia	20 mm
Szerokość otworu	29,50 mm

Łączność

Typ połączenia	Połączenie przewodowe
----------------	-----------------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Znamionowe napięcie przemienne wytrzymywane	3000 V
Maks. napięcie robocze	720 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 40 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 6 mm ²

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP10
Klasa izolacji	E

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy pierwotny (przekładnika prądowego)	60 A
Prąd znamionowy wtórny (przekładnika prądowego)	5 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN Płyta montażowa
----------------	------------------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	60 A
Prąd znamionowy cieplny długotrwały	1,2*I _{pr}
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	60*I _{pr}
Dynamiczny prąd znamionowy	2,5*I _{th}
Współczynnik ograniczenia przepięcia	FS 5

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak