



EPN541

Telerruptor 24V 50Hz 4NA 2M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
Corrente de repouso	6 mA
Classificação de corrente aceitável AC1	16 A

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Conexão

Tipo de contactos	4NA
Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm ²
Número de contactos	4

Tensão

Tensão de comando AC	24 - 24 V
Tensão de comando DC	12 - 12 V
Tensão de comando 2	12 - 12 V
Tensão de comando 1	24 - 24 V
Tensão nominal de isolamento Ui	400 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	250 - 400 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Potência

Potência total dissipada em IN	4,80 W
Consumo à chamada	55 VA

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	35 mm
Profundidade	63 mm

Iluminação

Carga máxima lâmpada fluorescente	800 VA
Carga máxima lâmpada fluorescente compensada em paralelo	900 VA

Equipamento

Número de contactos NA	4
Número de contactos NF	0

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

