




389303

Jezgro okretnog prekidača, 2P

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Materijal Duroplastika

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 31 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Arhitektura

Kontrolni/radni element Kratka okretna tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Sa kralama

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Bez neonske svjetiljke

Promjena načina rada 2-polni off

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da