



LVZPSR150

Transformateur de Courant pour LV NH00 185mm 150/5A 5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

|                     |   |
|---------------------|---|
| Classe de précision | 1 |
|---------------------|---|

Puissance

|           |      |
|-----------|------|
| Puissance | 5 VA |
|-----------|------|

Dimensions

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Diamètre de l'ouverture | 21 mm    |
| Hauteur                 | 70 mm    |
| Largeur                 | 49.50 mm |
| Profondeur              | 30 mm    |

Connectivité

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|

Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Tension

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement | 3000 V |
|------------------------------|--------|

Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -40 - 40 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 75 °C |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP10 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Courant Max au primaire   | 150 A |
| Courant Max au secondaire | 5 A   |

Installation, montage

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Montage | Système de jeu de barres |
|---------|--------------------------|

Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 150 A |
|-------------------------|-------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |