



HW2M425FE

Int.automático ACB HW2 2500A 4P 55kA fijo p.unidad disparo sentinel Energy

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                  | 2500 A |
| Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)            | 55 kA  |
| Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2 | 55 kA  |
| Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2 | 55 kA  |

Tensión

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

Arquitectura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 4 |
|-----------------|---|

Disparo

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tiempo de respuesta al cierre | 50 ms |
|-------------------------------|-------|

Arquitectura

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |
|--------------------------------------|------|

Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |