



HW4P412DB

**Offener Leistungsschalter 1250A 4P 120kA HW4 Einschubtechnik für TU:sentinel**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1250 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2	120 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2	100 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2	100 kA

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	20000
---	-------

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Widerstand**

Innenwiderstand	13 $\mu\Omega$
-----------------	----------------

**Architektur**

Polanzahl	4
Polanzahl abgesichert	4
Gerätebauform	Einschubtechnik
Polart	4P4D N:0/50/100/200%

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	50.40 W
---------------------------------------	---------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja