



41108982



Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco, brillo

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco

Código RAL 1013

Acabado de la superficie Brillante

Material Duroplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad del montaje 32 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos
Montaje de garra

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado Sí

Capacidad

Número de módulos 1

Controles e indicadores

Tipo de iluminación para los dispositivos de instalación Luz de control de funcionamiento integrada

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Funciones

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional Sí

Identificación

Con impresión No

Texto

Tapa Placa central

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

Tipo de conexión Con terminales atornillados

Características técnicas

Berker S.x/B.x

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme RoHS	Si