



EPN546

Impulsrelä, 3 NO+ 1NC 16 A AC-7a och med en spölsänning på 230V AC.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Stand-by förbrukning	6 mA
Acceptabel märkdriftström vid AC1	16 A

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	3NO+1NC
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
Antal anslutningar	4

Spänning

Styrspänning AC	230 - 230 V
Styrspänning DC	110 - 110 V
Styrspänning 2	110 - 110 V
Styrspänning 1	230 - 230 V
Nominell isolationsspänning U _i	400 V
Märkdriftspänning U _e	250 - 400 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,60 W
Absorberad startström	55 VA

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	35 mm
Djup	63 mm

Belysning

Max. lysrörsbelastning	800 VA
Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad	900 VA

Utrustning

Antal slutande kontakter	3
Antal NC-kontakter	1

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

