



EPN546

Impulsni relej, 3k.o+1k.z, 230V

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
Struja u neopterećenom krugu	6 mA
Prihvatljivi iznos struje AC1	16 A

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Veza

Vrsta kontakata	3NO+1NC
Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 10 mm ²
Broj kontakata	4

Napon

Upravljački napon AC	230 - 230 V
Upravljački napon DC	110 - 110 V
Upravljački napon 2	110 - 110 V
Upravljački napon 1	230 - 230 V
Nazivni izolacijski napon Ui	400 V
Nazivni radni napon Ue	250 - 400 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	3,60 W
Potezna snaga	55 VA

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	35 mm
Dubina	63 mm

Rasvjeta

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke	800 VA
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom	900 VA

Oprema

Broj NO kontakata	3
Broj NC kontakata	1

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

