



HW2M425FB

ACB HW2 55kA 2500A 4P Wyłącznik stacyjny do wyzwalacza sentinel

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy                                                         | 2500 A |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 55 kA  |
| Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2    | 55 kA  |
| Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2    | 55 kA  |

Wytrzymałość

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 8000  |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 25000 |

Napięcie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 1000 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC      |

Rezystancja

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Rezystancja wewnętrzna | 9 $\mu\Omega$ |
|------------------------|---------------|

Architektura

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Liczba biegunów            | 4           |
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |

Wyzwalanie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Czas odpowiedzi przy zamykaniu | 50 ms |
|--------------------------------|-------|

Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |