



HAЕ316

Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 70мм², 3п 160А

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	160 A
Допустимий номінальний струм для AC21	160 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	160 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	160 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія A	125 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія B	160 A
Номинальна здатність до утворення короткого замикання I _{cm} за 415 В AC згідно з IEC 60947-3	7 kA
Номинальний струм короточасної витримки I _{cs} на 1 с згідно з IEC 60947	4 kA
Номинальний струм короточасної витримки I _{cs} згідно з IEC 60947	4 kA

Архітектура

Тип полюса	3P
Кількість полюсів	3

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	70 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	70 mm ²

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	7,50 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	22,50 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	105000 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	56000 W

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	0

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Ємність

Кількість модулів	6,22
-------------------	------

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	4 - 4,4 Nm
--------------------------------	------------

Розміри

Висота	84 mm
Ширина	109 mm
Глибина	132 mm

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes