



SRB00605

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 115 60/5A 1,5VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse

1

Leistung

Leistung

1,50 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1 W

Abmessungen

Höhe

70 mm

Breite

49,50 mm

Tiefe

50 mm

Höhe der Öffnung

20 mm

Breite der Öffnung

29,50 mm

Konnektivität

Anschlussart

Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 40 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1.5 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1.5 - 6 mm²

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP10

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

60 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene
Montageplatte

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja