



MCN210

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 2P C 10A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	6 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	12,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	12,54 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	12,21 A
Prąd znamionowy przy 0°C.	11,91 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	11,61 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	11,31 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	11,01 A
Prąd znamionowy przy 20°C.	10,72 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	10,42 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	9,82 A
Prąd znamionowy przy 40°C.	9,52 A
Prąd znamionowy przy 45°C.	9,22 A
Prąd znamionowy przy 50°C.	9 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	8,63 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	8,33 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	8,03 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	7,73 A

Architektura

Układ biegunów	2P
Charakterystyka wyzwalania	C

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
--	------

Instalacja, montaż

Nominalny moment obrotowy górny zacisk	2,80 - 2,80 Nm
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2,80 - 2,80 Nm

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 25 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 35 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2,80 - 2,80 Nm
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect
Typ połączenia górnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy
Możliwość montażu 360°	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2. 2

Klasa ograniczenia energii I²t 3

Ochrona przed wilgocią Dla wszystkich klimatów

Zakres temperatur pracy -25 - 70 °C

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 3,11 W

Łączność

Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego Wyrównany zacisk

Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych Wyrównany zacisk

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Wymiary

Wysokość 83 mm

Szerokość 35 mm

Głębokość 70 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

