



EPN540

### Relè passo-passo 16 A 230 V AC 4 NA 2 moduli DIN

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Corrente nominale                    | 16 A |
| Corrente di riposo                   | 6 mA |
| Corrente nominale ammissibile in AC1 | 16 A |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 2 |
|------------------|---|

##### Connessione

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo di contatto              | 4NO                      |
| Sezione conduttore flessibile | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione conduttore rigido     | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Numero di contatti            | 4                        |

##### Condizioni di impiego

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensione di comando AC             | 230 - 230 V |
| Tensione di comando DC             | 110 - 110 V |
| Tensione di comando 2              | 110 - 110 V |
| Tensione di comando 1              | 230 - 230 V |
| Tensione di isolamento nominale Ui | 400 V       |
| Tensione nominale d'impiego CA     | 250 - 400 V |

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Condizioni d'uso

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio            | -5 - 40 °C  |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -40 - 80 °C |

##### Connettività

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
|---------------------|------------------|

##### Potenza

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potenza dissipata totale       | 4,80 W |
| Assorbimento potenza di spunto | 55 VA  |

##### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 83 mm |
| Larghezza  | 35 mm |
| Profondità | 63 mm |

##### Illuminazione

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Carico max. lampade fluorescenti                              | 800 VA |
| Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo | 900 VA |

##### Equipaggiamento

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numero di contatti NA | 4 |
| Numero di contatti NC | 0 |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

Illustrazioni | Disegni

