



HI405R

Commutateur modulaire 100A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 690 V
Tension nominale d'isolement Ui	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	2,50 kA
Courant court-circuit Icc avec fusible gI-gG	100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	65000 W
-----------------------------------	---------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Type de pôles	4P

Dimensions

Hauteur	116 mm
Largeur	97 mm
Profondeur	215 mm

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	No
-----------------------------	----

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9,30 W
-----------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4 - 50 mm ²
---	------------------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui