




HI405R

Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 100A, 400/690В, 4-полюсний, 12м

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 690 V
Номинальна напруга ізоляції U_i	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	8000 V

Електричний струм

Номинальний струм	100 A
Номинальний струм короточасної витримки I_{cw} згідно з IEC 60947	2,50 kA
Номинальний умовний короткозамикальний струм I_{cc} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	100 kA

Потужність

Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	65000 W
--	---------

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип полюса	4P

Розміри

Висота	116 mm
Ширина	97 mm
Глибина	215 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Ємність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	9,30 W
--	--------

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	4 - 50 mm ²
---	------------------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes