



EPN548

Impulsrelä 4sl 48V

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Stand-by förbrukning	6 mA
Acceptabel märkdraftström vid AC1	16 A

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	4NO
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
Antal anslutningar	4

Spänning

Styrspänning AC	48 - 48 V
Styrspänning DC	24 - 24 V
Styrspänning 2	24 - 24 V
Styrspänning 1	48 - 48 V
Nominell isolationsspänning Ui	400 V
Märkdraftspänning Ue	250 - 400 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,80 W
Absorberad startström	55 VA

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	35 mm
Djup	63 mm

Belysning

Max. lysrörsbelastning	800 VA
Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad	900 VA

Utrustning

Antal slutande kontakter	4
Antal NC-kontakter	0

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

