



LNH2160M

Knivsäkring 2 160A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH2C
-----------------	------

Säkringens karakteristik	gG
--------------------------	----

Spänning

Matarspänning	AC/DC
---------------	-------

Märkdriftspänning Ue	500 - 500 V
----------------------	-------------

Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V
---------------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	160 A
-----------	-------

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	15 W
--	------

Dimensioner

Höjd	150 mm
------	--------

Bredd	39 mm
-------	-------

Djup	72,5 mm
------	---------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----