



ARC575D

Disjoncteur détecteur d'arcs dangereux 1P+N 10kA C-25A 2M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
Courant assigné à -25°C	28.19 A
Courant assigné à -20°C	27.91 A
Courant assigné à -15°C	27.64 A
Courant assigné à -10°C	27.36 A
Courant assigné à -5°C	27.07 A
Courant assigné à 0°C	26.79 A
Courant assigné à 5°C	26.50 A
Courant assigné à 10°C	26.21 A
Courant assigné à 15°C	25.91 A
Courant assigné à 20°C	25.61 A
Courant assigné à 25°C	25.31 A
Courant assigné à 30°C	25 A
Courant assigné à 35°C	24.76 A
Courant assigné à 40°C	24.52 A
Courant assigné à 45°C	24.27 A
Courant assigné à 50°C	24.02 A
Courant assigné à 55°C	23.77 A
Courant assigné à 60°C	23.52 A

Architecture

Courbe	C
Type de pôles	1P+N

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous AC selon IEC60898-1	10 kA
--	-------

Installation, montage

Couple de serrage nominal borne haute	2 - 2 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2 - 2 Nm

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'emploi U_e	230 - 230 V

Puissance

Puissance dissipée totale sous I_N	6.48 W
--------------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Classe de limitation d'énergie I^2t	3
Température de service	-25 - 60 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	4000
Endurance électrique en nombre de cycles	2000

Installation, montage

Couple de serrage	2 - 2 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35.50 mm
Profondeur	70 mm

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------