




EMS005



IP20 quickconnect

**Aut. escada multifunções lig. rápida**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Conectividade**

Tipo de ligações	QuickConnect Ligação por fio
------------------	---------------------------------

**Instalação / montagem**

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

**Iluminação**

Carga máxima lâmpada fluorescente compensada em paralelo	1000 VA
Carga máxima lâmpada fluorescente	3600 VA

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

**Ligações**

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Modo de configuração**

Temporização	30 S - 10 Min
--------------	---------------

**Dimensões**

Largura	17,50 mm
Profundidade	64 mm

**Textos**

Ligaçao	Para circuito de 3 e 4 condutores (deteção automática)
---------	--

**Potência**

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	2300 W
---	--------

**Textos**

Modo de comutação	Contacto NA
Modo de instalação	Para montagem em calha DIN

**Tipo de ligação**

	Com terminais de encaixe QuickConnect
--	---------------------------------------

**Função**

	Com pré-aviso de desativação: A piscar a 40, 30 segundos antes da desativação Com potenciómetro para definir funções de tempo: automático/automático com pré-aviso de desativação/automático com operação de longa duração selecionável (1 h)/automático com operação de longa duração selecionável (1 h) e pré-aviso de desativação
--	---

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----