




EMS005



Trappautomat multifunktion QC

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	quickconnect Kabelanslutning
----------------	---------------------------------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Belysning

Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad	1000 VA
--	---------

Max. lysrörsbelastning	3600 VA
------------------------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 2.5 mm ²
----------------------	---------------------------

Area solid ledare	1.5 - 2.5 mm ²
-------------------	---------------------------

Inställningar

Tidsfördröjning	30 S - 10 Min
-----------------	---------------

Dimensioner

Bredd	17,50 mm
-------	----------

Djup	64 mm
------	-------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300 W
-------------------------------	--------

Text

Skarv	För 3- eller 4-ledare krets (automatisk detektering)
-------	--

Brytare läge	NO-kontakt
--------------	------------

Utförande	För montage på DIN-skena
-----------	--------------------------

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
----------------	------------------------------------

Funktion	Med förvarning om avstängning: Blinkar vid 40, 30 sekunder innan avstängning
----------	--

Med potentiometer för inställning tidsfunktioner : Automatisk / Automatisk med avstängning förvarning / automatisk med valbar lång tid operation (1 h) / Automatisk med valbar lång tid operation (1 h) och fränslagsförvarning

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----