




EMS005



**Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční.**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí AC 230 - 230 V

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Kapacita**

Počet modulů 1

**Konektivita**

Typ připojení quickconnect  
Připojení vodičů

**Instalace, montáž**

Montáž Lišta DIN

**Osvětlení**

Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací 1000 VA

Max. zatížení zářivky 3600 VA

**Podmínky použití**

Provozní teplota -10 - 55 °C

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Nastavení**

Časové zpoždění 30 S - 10 Min

**Rozměry**

Šířka 17,50 mm

Hloubka 64 mm

**Texty**

Spojka Pro 3 a 4vodičový obvod (automatická detekce)

**Výkon**

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 2300 W

**Texty**

Způsob zapojení Zavírací kontakt

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

Typ připojení Se zásuvnými svorkami QuickConnect

Funkce S varováním před vypnutím: Bliká při 40, 30 sekund před vypnutím

S potenciometrem pro nastavení časových funkcí:  
automatický/automatický s upozorněním na předčasné vypnutí/automatický s volitelným dlouhým provozem (1 h)/automatický s volitelným dlouhým provozem (1 h) a upozorněním na předčasné vypnutí