



HDA021L

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання I _{cu} за 400 В AC IEC 60947-2	18 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання I _{cs} за 240 В AC IEC 60947-2	25 kA
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов I _{cs} за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	25 kA
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов I _{cs} за 400 В AC згідно з IEC 60947-2	18 kA
Номинальний струм за 0°C згідно з IEC 60947	21,50 A
Номинальний струм за 10°C згідно з IEC 60947	21,50 A
Номинальний струм за 15°C згідно з IEC 60947	20,90 A
Номинальний струм за 20°C згідно з IEC 60947	20,20 A
Номинальний струм за 25°C згідно з IEC 60947	19,60 A
Номинальний струм за 30°C згідно з IEC 60947	18,90 A
Номинальний струм за 35°C згідно з IEC 60947	18,20 A
Номинальний струм за 40°C згідно з IEC 60947	17,50 A
Номинальний струм за 45°C згідно з IEC 60947	16,70 A
Номинальний струм за 50°C згідно з IEC 60947	16 A
Номинальний струм за 55°C згідно з IEC 60947	15,10 A
Номинальний струм за 5°C згідно з IEC 60947	20,90 A
Номинальний струм за 60°C згідно з IEC 60947	14,20 A
Номинальний струм за 65°C згідно з IEC 60947	13,30 A
Номинальний струм за 70°C згідно з IEC 60947	12,30 A

Архітектура

Кількість полюсів	4
Елемент керування/функціонування	Перемикач
Тип конструкції пристрою	Фіксований вбудований

Спрацьовування

Час відгуку під час відкриття	10 ms
-------------------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V
Номинальна напруга ізоляції U _i	690 V

Функції

Розчіплювач	TM F/F
-------------	--------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5,30 W
--	--------

Витривалість

Електрична тривкість кількість циклів	10000
Кількість механічних процесів	20000

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 - 70 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	4 - 95 mm ²

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Перед
-----------------------------------	-------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
---------------	----------------

Налаштування	
Налаштування ручки термозахисту xIN	1
	1
Розміри	
Висота	130 mm
Ширина	100 mm
Глибина	68 mm
Сумісність	
Підходить для рейки DIN	Так
Основні електричні характеристики	
Час спрацьовування магнітного захисту	0 - 0 ms
Sustainability	
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так