



EP581

ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 12V AC 1NO+1NO ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία	5 mA
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1	16 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm ²
Αριθμός επαφών	2

Τάση

Τάση εντολής AC	12 - 12 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V
Τάση εντολής 1	12 - 12 V
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	250 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	250 - 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1,20 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	6 VA

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	56 mm

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού	1200 VA
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση	500 VA

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	2
Αριθμός επαφών NC	0

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

