



EP580

Serieimpulsrelä 230V OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Stand-by förbrukning	5 mA
Acceptabel märkdriftström vid AC1	16 A

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
Antal anslutningar	2

Spänning

Styrspänning AC	230 - 230 V
Styrspänning DC	0 - 0 V
Styrspänning 1	230 - 230 V
Nominell isolationsspänning U _i	250 V
Märkdriftspänning U _e	250 - 250 V

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,20 W
Absorberad startström	6 VA

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	56 mm

Belysning

Max. lysrörsbelastning	1200 VA
Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad	500 VA

Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal NC-kontakter	0

Illustrationer | teckningar

