



LFS4006059016

**Angle plat cache de découpe pour goulotte LFS 40x60mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 60 mm |

**Accessoires**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

**Réglages**

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

**Matières**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matière    | Acier               |
| Traitement | Laqué               |
| Couleur    | Blanc signalisation |
| Code RAL   | 9016                |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP30 |

**Normes**

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Oui |
|----------------------------------------------------------|-----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

**Equipement**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Avec film de protection | No |
|-------------------------|----|

**Adapté à**

|           |  |
|-----------|--|
| LFS 40x60 |  |
|-----------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

