



HW1W310FS

### Interrupteur Ouvert HW1 1000A 3P Fixe

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Courant assigné nominal | 1000 A |
|-------------------------|--------|

##### Architecture

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 3               |
| Type de boîtier | Produit complet |

##### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |

##### Courant électrique

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant de courte durée admissible $I_{cw}$ t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3 | 55 kA |
| Courant de courte durée admissible $I_{cw}$ t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3 | 55 kA |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Durabilité

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|