



HI406R

Conmutador modular I-0-II, 4x125A para accionamiento frontal directo o exterior

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 690 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC 60947	2,50 kA
Poder de corte condicional Icc con fusibles gl-gG	50 kA

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1	82000 W
---	---------

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Mando rotativo corto
Tipo de polo	4P

Dimensiones

Altura	116 mm
Anchura	97 mm
Profundidad	215 mm

Controles e indicadores

Accionamiento motorizado integrado	No
------------------------------------	----

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Capacidad

Número de módulos	12,50
-------------------	-------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	17,10 W
--	---------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	4 - 50 mm ²
---	------------------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí