



HI406R

## Reservkraftsomkopplare 125A, 4-polig

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Märkdriftspänning Ue              | 380 - 690 V |
| Nominell isolationsspänning Ui    | 800 V       |
| Nominell impulsskyddspänning Uimp | 8000 V      |

#### Elektrisk ström

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Märkström                                                      | 125 A   |
| Märkkorttidsström Icw IEC 60947                                | 2,50 kA |
| Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar | 50 kA   |

#### Ström

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 | 82000 W |
|--------------------------------------------------|---------|

#### Arkitektur

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Antal poler         | 4                |
| Styr/manöverelement | Kort vridhandtag |
| Antal poler         | 4P               |

#### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 116 mm |
| Bredd | 97 mm  |
| Djup  | 215 mm |

#### Kontroller och indikatorer

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Integrerad motordrift | Nej |
|-----------------------|-----|

#### Skydd, dörr

|        |    |
|--------|----|
| Låsbar | Ja |
|--------|----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Kapacitet

|               |       |
|---------------|-------|
| Antal moduler | 12,50 |
|---------------|-------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Ström

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 17,10 W |
|--------------------------------------------|---------|

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -20 - 70 °C |
|------------------|-------------|

#### Anslutning

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Area solid ledare | 4 - 50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|------------------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |