



HI405R

### Commutateur modulaire 100A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 690 V
Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
Courant assigné admissible lcwW IEC 60947	2,50 kA
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	100 kA

##### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	65000 W
-----------------------------------	---------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Type de pôles	4P

##### Dimensions

Hauteur	116 mm
Largeur	97 mm
Profondeur	215 mm

##### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

##### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9,30 W
-----------------------------------	--------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4 - 50 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui