



ARC556D

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-6A 2M

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
Nennstrom bei -25°C	7.23 A
Nennstrom bei -20°C	7.13 A
Nennstrom bei -15°C	7.03 A
Nennstrom bei -10°C	6.92 A
Nennstrom bei -5°C	6.81 A
Nennstrom bei 0°C	6.70 A
Nennstrom bei 5°C	6.59 A
Nennstrom bei 10°C	6.48 A
Nennstrom bei 15°C	6.36 A
Nennstrom bei 20°C	6.24 A
Nennstrom bei 25°C	6.12 A
Nennstrom bei 30°C	6 A
Nennstrom bei 35°C	5.90 A
Nennstrom bei 40°C	5.80 A
Nennstrom bei 45°C	5.70 A
Nennstrom bei 50°C	5.60 A
Nennstrom bei 55°C	5.49 A
Nennstrom bei 60°C	5.38 A

Architektur

Auslösecharakteristik	C
Polart	1P+N

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	10 kA
--	-------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment Obere Klemme	2 - 2 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm

Spannung

Isolationsspannung Ui	500 V
Stossspannungsfestigkeit	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.16 W
---------------------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Energiebegrenzungsklasse I ² t	3
Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Produktdatenblatt

ARC556D

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	35.50 mm
Tiefe	70 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------