




HI404R

Otočný přepínač 4P In=80 A

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	380 - 690 V
Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	80 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	2,50 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	100 kA

Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	52000 W
--	---------

Architektura

Počet pólů	4
Řídicí/ovládací prvek	Krátká otočná rukojeť
Typ pólu	4P

Rozměry

Výška	116 mm
Šířka	97 mm
Hloubka	215 mm

Ovládací prvky a indikátory

Integrovaný motorový pohon	Ne
----------------------------	----

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Kapacita

Počet modulů	12
--------------	----

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6,10 W
--	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez plného vodiče	4 - 50 mm²
----------------------	------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano