



ADA520D

**Disjoncteur différentiel 1P+N 10kA B-20A 30mA type A**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles	1P+N
Courbe	B

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	20 A
Courant différentiel assigné	30 mA
Courant assigné à -25°C	22.70 A
Courant assigné à -20°C	22.50 A
Courant assigné à -15°C	22.20 A
Courant assigné à -10°C	22 A
Courant assigné à -5°C	21.80 A
Courant assigné à 0°C	21.50 A
Courant assigné à 5°C	21.30 A
Courant assigné à 10°C	21 A
Courant assigné à 15°C	20.80 A
Courant assigné à 20°C	20.50 A
Courant assigné à 25°C	20.30 A
Courant assigné à 30°C	20 A
Courant assigné à 35°C	19.80 A
Courant assigné à 40°C	19.60 A
Courant assigné à 45°C	19.40 A
Courant assigné à 50°C	19.20 A
Courant assigné à 55°C	19 A
Courant assigné à 60°C	18.80 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1.13 - 1.45 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0.90
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0.85
Pouvoir de coupure assigné lcn sous 230 V AC selon IEC60898-1	10 kA

**Sécurité**

Type de protection différentielle	A
Indice de protection IP	IP20

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné lcn sous AC selon IEC60898-1	10 kA
---------------------------------------------------------	-------

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

**Tension**

Tension assignée d'isolement	500 V
------------------------------	-------

**Courant électrique**

Pouvoir de coupure de service lcs AC selon IEC60898-1	7.50 kA
-------------------------------------------------------	---------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension maxi d'utilisation	240 V
Tension assignée d'emploi Ue	240 - 240 V
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1	3
Type de tension d'alimentation	AC

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	6.60 W
-----------------------------------	--------

<b>Fréquence</b>	
Fréquence	50 - 50 Hz
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Altitude	2000 m
<b>Installation, montage</b>	
Couple de serrage nominal borne basse	2.10 - 2.10 Nm
Couple de serrage nominal borne haute	2.10 - 2.10 Nm
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Classe de limitation d'énergie I <sup>2</sup> t	3
<b>Endurance</b>	
Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	2000
<b>Raccordement</b>	
Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>Installation, montage</b>	
Couple de serrage	2.10 - 2.10 Nm
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	2
<b>Installation, montage</b>	
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect
<b>Dimensions</b>	
Hauteur	83 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	68 mm
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-25 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
<b>Raccordement</b>	
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	Pout tous climats
<b>Durabilité</b>	
Conforme à la directive RoHS	Oui