



EC051

Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 32 A, s imp. výstupem, 1 modulový

Technické vlastnosti

Architektura

Typ pólu	1P+N
----------	------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	Přímé připojení
---------------	-----------------

Rozměry

Šířka	17,50 mm
-------	----------

Vybavení

Typ pulzního generátoru	Elektrický
-------------------------	------------

Přenos

Vhodné pro	Nákup
------------	-------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Měření

Druh měřicího přístroje	Elektronicky
-------------------------	--------------

Měřicí rozsah frekvence	50 - 60 Hz
-------------------------	------------

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Počet fází pro napájení	1
-------------------------	---

Funkce

Třída přesnosti	B
-----------------	---

Typ tarifu	Jednotarifní
------------	--------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 45 °C
------------------	-------------

Skladovací/přepravní teplota	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Výkon

Příkon VA	6,70 VA
-----------	---------

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6,70 W
--	--------

Elektrický proud

Maximální proud měřicího obvodu	32 A
---------------------------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------