




303212

Interruptor bipolar on/off 16AX,250V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 16 AX (200W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Acabado de la superficie Mate
Material Metal
Plástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 71 x 71 mm
Profundidad del montaje 32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20
Resistencia al impacto IK IK07
Utilizable en una clase de protección IP superior IP44 en combinación con juego de juntas

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión
Tipo de conexión Con bornes roscados
Iluminación Para circuito iluminación y control
Modo conmutación Con posición 0 predefinida
2 polos desconexión

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí